

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/2-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1/2-16
GTIN	4062406050580
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,2 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	31,75 mm

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,588 mm
Alkureiän Ø	11,2 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1/2-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi