

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/4-32

Tilaustiedot

Tilausnumero	130046 1/4-32
GTIN	4062406050245
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,7 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	7 mm
Alkureiän Ø	5,7 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Kierteennousu	0,794 mm

Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	15,9 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1/4-32 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi