

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.7/16-16****Tilastiedot**

Tilausnumero	130046 1.7/16-16
GTIN	4062406051556
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 36,512 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 35 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	36,512 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	16
Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	91,28 mm
Lastuava aine	HSS E

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
varren $\varnothing D_s$	28 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän \varnothing	35 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.7/16-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi