

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.10-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.10-32
GTIN	4062406050108
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,826 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	32
varren Ø D _s	6 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	4,826 mm
Alkureiän Ø	4,1 mm
Standardi	DIN 371

Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen syvyys	12,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,794 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	10-32 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi