

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 7/16-24
GTIN	4062406050481
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 11,112 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	11,112 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Terien lkm Z	3

Kierteen syvyys	27,78 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	10,1 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	7/16-24 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi