

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 2-16
GTIN	4062406052102
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 49,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen syvyys	127 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	40 mm

Kierrettä/ tuuma	16
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Alkureiän Ø	49,3 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteen Ø	50,8 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi