

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.12-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.12-48
GTIN	4062406050146
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 5,486 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,98 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	4,98 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	48
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteennousu	0,529 mm

Kierteen Ø	5,486 mm
Kokonaispituus L	80 mm
varren Ø D _s	6 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	13,7 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	12-48 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi