

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/2-18

Tilastiedot

Tilausnumero	130046 1/2-18
GTIN	4062406050573
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	12,7 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen syvyys	31,75 mm
varren Ø D _s	11 mm
Alkureiän Ø	11,4 mm

Kierteennousu	1,411 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/2-18 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi