

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3/4-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 3/4-27
GTIN	4062406050818
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 18,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	47,63 mm
Kierteennousu	0,94 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	19,05 mm
Standardi	DIN 376

Alkureiän Ø	18,2 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Varren nelikulmio □	11 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3/4-27 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi