

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.6-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.6-32
GTIN	4062406050030
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 3,505 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,77 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	32
Kokonaispituus L	56 mm
Kierteen syvyys	8,8 mm
Alkureiän Ø	2,77 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	3,505 mm

Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3 mm
Kierteennousu	0,794 mm
Terien lkm Z	3
varren $\varnothing D_s$	4 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	6-32 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi