

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/16-20**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 5/16-20
GTIN	4062406050351
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,7 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Alkureiän Ø	6,7 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	7,938 mm

Kokonaispituus L	90 mm
Kierteen syvyys	19,85 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,27 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	5/16-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi