

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 7/8-24
GTIN	4062406050931
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	22,225 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	55,56 mm
Kierteennousu	1,058 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Lastu-urien määrä	4

Kokonaispituus L	140 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Alkureiän Ø	21,2 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	7/8-24 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi