

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 3/8-16
GTIN	4062406050443
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 7,95 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen Ø	9,525 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	100 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,588 mm
Alkureiän Ø	7,95 mm

varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kierteen syvyys	23,83 mm
Varren nelikulmio $\square$	8 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	3/8-16 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi