

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 5/8-16
GTIN	4062406050733
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,4 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	14,4 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16
varren Ø D _s	12 mm
Kierteen syvyys	39,7 mm
Terien lkm Z	3

Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	15,875 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	5/8-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi