

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 5/16-24
GTIN	4062406050344
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,9 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	19,85 mm
Kierteen Ø	7,938 mm
varren Ø D _s	8 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Standardi	DIN 371

Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,058 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Alkureiän Ø	6,9 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	5/16-24 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi