

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/8-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 7/8-27
GTIN	4062406050924
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	21,4 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen Ø	22,225 mm
Kierteennousu	0,94 mm
Terien lkm Z	4

Kierteen syvyys	55,56 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	7/8-27 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi