

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/8-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130046 5/8-18
GTIN	4062406050726
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,5 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	110 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	39,7 mm

Alkureiän Ø	14,5 mm
Kierteen Ø	15,875 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	12 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	5/8-18 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi