

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3-18

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130050 3-18 |
| GTIN | 4062406052607 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 76,2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 75 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Kierteen syvyys | 114,3 mm |
| Kierteen nousu | 1,411 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 18 |
| varren Ø D _s | 50 mm |
| Kokonaispituus L | 160 mm |
| Terien lkm Z | 8 |
| Alkureiän Ø | 75 mm |
| Lastu-urien määrä | 8 |

| | |
|-----------------------|--|
| Kierteen Ø | 76,2 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Varren nelikulmio □ | 39 mm |
| Kierretyyppi | UNS |
| Kierteen koko | 3-18 UNS |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |