

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.1/2-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 3.1/2-8
GTIN	4062406052843
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 88,9 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 85,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	10
Lastu-urien määrä	10
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	39 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteenousu	3,175 mm
Kierteen syvyys	133,35 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Kierrettä/ tuuma	8
Kierteen Ø	88,9 mm
Alkureiän Ø	85,9 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3.1/2-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi