

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/8-9****Tilastiedot**

Tilausnumero	130046 7/8-9
GTIN	4062406051006
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 9

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,34 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen Ø	22,225 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,822 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	18 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm

Kierrettä/ tuuma	9
Kierteen syvyys	55,56 mm
Alkureiän Ø	19,34 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	7/8-9 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi