

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2-4,5

Tilaustiedot

Tilausnumero	130046 2-4,5
GTIN	4062406052157
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 45,03 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	127 mm
Kierteen Ø	50,8 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Alkureiän Ø	45,03 mm
Kierteennousu	5,644 mm
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	40 mm

Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	2-4,5 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi