

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.2-64****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.2-64
GTIN	4062406049942
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 64

Kierteen Ø: 2,184 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,9 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	5,46 mm
Kierteen Ø	2,184 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	2,8 mm
Kokonaispituus L	45 mm

Kierteennousu	0,399 mm
Kierrettä/ tuuma	64
Alkureiän Ø	1,9 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	2-64 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi