

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.8-36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.8-36
GTIN	4062406050047
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 4,166 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	10,4 mm
Kierrettä/ tuuma	36
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Kierteennousu	0,706 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	4,5 mm
Lastu-urien määrä	3

Alkureiän Ø	3,5 mm
Kierteen Ø	4,166 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	63 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	8-36 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi