

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 4-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130050 4-16
GTIN	4062406052997
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 101,6 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 100,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	152,4 mm
Kierteen nousu	1,588 mm
Lastuava aine	HSS
Alkureiän Ø	100,1 mm
varren Ø D _s	56 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	12

Kierteen Ø	101,6 mm
Terien lkm Z	12
Varren nelikulmio □	44 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	4-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi