

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 9/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 9/16-12
GTIN	4062406050689
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 14,288 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	14,288 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	35,72 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2,117 mm

Alkureiän Ø	12,15 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	9/16-12 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi