

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.5/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 3.5/8-12
GTIN	4062406052874
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 92,075 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 90,1 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Kierteenousu	2,11 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastu-urien määrä	10
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	10
Kierteen Ø	92,075 mm

Alkureiän Ø	90,1 mm
varren Ø D _s	56 mm
Kierteen syvyys	138,11 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3.5/8-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi