

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.12-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.12-24
GTIN	4062406050191
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 5,486 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,47 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	13,7 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Standardi	DIN 371

Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	80 mm
Kierteen Ø	5,486 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Alkureiän Ø	4,47 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	12-24 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi