

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3-4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 3-4
GTIN	4062406052669
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 4

Kierteen Ø: 76,2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 69,71 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	6,35 mm
Lastu-urien määrä	8
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierrettä/ tuuma	4
Alkureiän Ø	69,71 mm
Kierteen syvyys	114,3 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Kierteen Ø	76,2 mm
Terien lkm Z	8
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3-4 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi