

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.3-56****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.3-56
GTIN	4062406049966
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 2,515 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Alkureiän Ø	2,15 mm
Kierrettä/ tuuma	56
Kierteen syvyys	6,29 mm

Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	2,515 mm
Standardi	DIN 371
Kierteennousu	0,454 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	3-56 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi