

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.1/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 3.1/4-10
GTIN	4062406052744
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 82,55 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 80,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	39 mm
Lastuava aine	HSS
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen Ø	82,55 mm
Kierteen syvyys	123,83 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Alkureiän Ø	80,25 mm
Kokonaispituus L	160 mm

Lastu-urien määrä	8
Terien lkm Z	8
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3.1/4-10 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi