

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.1-72****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.1-72
GTIN	4062406049928
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 72

Kierteen Ø: 1,854 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,55 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	1,55 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteen syvyys	4,635 mm
Kierteen Ø	1,854 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	72

Kierteennousu	0,353 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	45 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1-72 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi