

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.3/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 3.3/4-14
GTIN	4062406052911
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 95,25 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 93,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	93,6 mm
Terien lkm Z	10
Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen syvyys	142,88 mm
Kierteen Ø	95,25 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	44 mm
varren $\varnothing D_s$	56 mm
Lastu-urien määrä	10
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3.3/4-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi