

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.3/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 2.3/8-20
GTIN	4062406052300
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 60,325 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 59,12 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	60,325 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen syvyys	90,49 mm
Kierteennousu	1,27 mm
varren Ø D _s	50 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Terien lkm Z	6

Lastuava aine	HSS
Alkureiän Ø	59,12 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2.3/8-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi