

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.12-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.12-32
GTIN	4062406050177
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 5,486 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,8 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	5,486 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	13,7 mm
Kierteennousu	0,794 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm

varren Ø D _s	6 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Alkureiän Ø	4,8 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	12-32 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi