

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.7/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 4.7/8-16
GTIN	4062406053239
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 123,83 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 122,3 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	44 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Lastu-urien määrä	12
Kierteen syvyys	185,74 mm
Alkureiän Ø	122,3 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	56 mm
Kierteennousu	1,59 mm

Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen Ø	123,83 mm
Terien lkm Z	12
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	4.7/8-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi