

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.1/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 3.1/4-14
GTIN	4062406052720
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 82,55 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 81 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierteen Ø	82,55 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Terien lkm Z	8
Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän Ø	81 mm

Kierteennousu	1,814 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteen syvyys	123,83 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3.1/4-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi