

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.3/4-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 3.3/4-18
GTIN	4062406052898
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 95,25 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 94 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	95,25 mm
Lastuava aine	HSS
Lastu-urien määrä	10
Kierrettä/ tuuma	18
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	94 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kierteen syvyys	142,88 mm

Terien lkm Z	10
varren $\varnothing D_s$	56 mm
Varren nelikulmio \square	44 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3.3/4-18 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi