

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.1/2-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 3.1/2-12
GTIN	4062406052829
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 88,9 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 86,9 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	50 mm
Alkureiän Ø	86,9 mm
Kierteen Ø	88,9 mm
Kierteen syvyys	133,35 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Lastu-urien määrä	10
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	10

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	39 mm
Lastuava aine	HSS
Kierrettä/ tuuma	12
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3.1/2-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi