

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3-10

Tilaustiedot

Tilausnumero	130050 3-10
GTIN	4062406052645
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 76,2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 73,8 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	8
varren Ø D _s	50 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän Ø	73,8 mm
Kierteen syvyys	114,3 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteennousu	2,54 mm
Lastu-urien määrä	8

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	39 mm
Kierteen Ø	76,2 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3-10 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi