

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.5/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 2.5/16-16
GTIN	4062406052294
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 58,737 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 57,3 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	6
Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	58,737 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Lastu-urien määrä	6
Alkureiän Ø	57,3 mm
Kierteennousu	1,588 mm
varren Ø D _s	45 mm

Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	35 mm
Kierteen syvyys	88,11 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2.5/16-16 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi