

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/2-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130050 2.1/2-18
GTIN	4062406052362
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 63,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 62,3 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	160 mm
Lastuava aine	HSS
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteenousu	1,411 mm
Terien lkm Z	6
Lastu-urien määrä	6
Kierteen Ø	63,5 mm
Varren nelikulmio □	39 mm

varren Ø D _s	50 mm
Alkureiän Ø	62,3 mm
Kierteen syvyys	95,25 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2.1/2-18 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi