

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/4-4,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 2.1/4-4,5
GTIN	4062406052287
Tuoteluokka	10N

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Kierteen Ø: 57,15 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 51,38 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	6
varren Ø D _s	45 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	85,73 mm
Kierteen Ø	57,15 mm
Alkureiän Ø	51,38 mm
Kierteennousu	5,644 mm
Varren nelikulmio □	35 mm

Terien lkm Z	6
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	2.1/4-4,5 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi