

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.3/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 2.3/4-14
GTIN	4062406052508
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 69,85 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 68,25 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	8
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	50 mm
Alkureiän Ø	68,25 mm
Kierteen Ø	69,85 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteen syvyys	104,78 mm

Kierteennousu	1,814 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2.3/4-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi