

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.1/2-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 4.1/2-16
GTIN	4062406053130
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 114,3 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 112,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	180 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Alkureiän Ø	112,8 mm
Lastu-urien määrä	12
Terien lkm Z	12
Kierteen Ø	114,3 mm
Kierteen syvyys	171,45 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	44 mm
Lastuava aine	HSS
varren $\varnothing D_s$	56 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	4.1/2-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi