

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.3/4-16

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130050 4.3/4-16 |
| GTIN | 4062406053192 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 120,65 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 119,15 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------|
| Alkureiän Ø | 119,15 mm |
| Kierteen Ø | 120,65 mm |
| Terien lkm Z | 12 |
| Lastu-urien määrä | 12 |
| Lastuava aine | HSS |
| varren Ø D _s | 56 mm |
| Kierteen syvyys | 180,975 mm |
| Kokonaispituus L | 180 mm |

| | |
|--|--|
| Kierteennousu | 1,588 mm |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 44 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 16 |
| Kierretyyppi | UN |
| Kierteen koko | 4.3/4-16 UN |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |