

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 2.1/8-16
GTIN	4062406053307
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 54 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 52,6 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Alkureiän Ø	52,6 mm
Kierteen syvyys	80,96 mm
Kierteen Ø	54 mm
Lastu-urien määrä	6

Kierteennousu	1,588 mm
Kokonaispituus L	140 mm
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Terien lkm Z	6
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.1/8-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi