

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 5-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 5-16
GTIN	4062406053253
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 127 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 125,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,59 mm
Terien lkm Z	12
Varren nelikulmio □	44 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	12
Lastuava aine	HSS
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen Ø	127 mm

varren Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kierteen syvyys	190,5 mm
Alkureiän Ø	125,5 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	5-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi