

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.1/4-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130050 3.1/4-18
GTIN	4062406052706
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 82,55 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 81,25 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	123,83 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Terien lkm Z	8
Kokonaispituus L	160 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteenousu	1,411 mm
Lastu-urien määrä	8
varren Ø D _s	50 mm

Kierrettä/ tuuma	18
Alkureiän Ø	81,25 mm
Kierteen Ø	82,55 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3.1/4-18 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi