

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.3/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 3.3/8-16
GTIN	4062406052775
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 85,725 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 84,2 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Kierrettä/ tuuma	16
varren Ø D _s	50 mm
Kierteen Ø	85,725 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Alkureiän Ø	84,2 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	10

Lastu-urien määrä	10
Kierteen syvyys	128,59 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3.3/8-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi