

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.1/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 4.1/4-14
GTIN	4062406053086
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 107,95 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 106,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Alkureiän Ø	106,3 mm
Kierteen Ø	107,95 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierteen syvyys	161,925 mm
varren Ø D _s	56 mm
Varren nelikulmio □	44 mm

Terien lkm Z	12
Kokonaispituus L	180 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	4.1/4-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi